

Semidose, le doseur manuel

Dosage précis

Utilisation simple

Grande variété de produits possible

données techniques :

volume de dosage	50 ml à 500 ml par course
précision	2 ml à 500 ml
entonnoir	capacité de 25 l Inhalt, matière plastique ou acier inoxydable
nettoyage	les pièces en contact avec le produit peuvent être démontées sans outil
alimentation	240 V, 50 Hz; air comprimé 6 bar, 25 l/min
finition	acier inoxydable, aluminium anodisé, POM-C, PE 300
conformité	CE

